

**Garant****GARANT Master Tap Alu maskingängtapp, DLC, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	134260 M4
GTIN	4067263830368
Artikelklass	111

**Beskrivning****Utförande:**

**Högpresterande gängtapp**, speciellt utvecklade för **aluminium och NE-legeringar**. **Dynamisk spiralstigning** i spånkanalen säkerställer **optimal spånevakuering** och **processtillförlitlighet**.

- **HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga eggstabilitet.**
- **Ultrajämn DLC-beläggning för slitstyrka och undvikande av kalla svetsar.**
- **Dynamisk spiralstigning i spånkanalen.**
- **Kort ingångsfas form E.**

**Teknisk beskrivning**

Gängtyp	M
Gängdjup	12 mm
Skärmaterial	HSS E PM
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gäng-Ø	4 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Gängstigning	0,7 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
totallängd L	63 mm
Norm	Verkstadsnorm
Skaftfyrkant □	3,4 mm

Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Beläggning	DLC
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	E
Spiralvinkel	45 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Färgring	gul
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	lämplig	35 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
PMMA Akryl	begränsat lämplig	20 m/min	N
PA 66	begränsat lämplig	18 m/min	N
PEEK	lämplig	18 m/min	N
Cu	lämplig	18 m/min	N
CuZn	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

vått minimal

lämplig