

 Atlas Copco

Tryckluftdriven mejselhammare, Typ: P2551



Beställningsdata

Ordernummer	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Praktisk **mejselhammare** för mejselarbeten och kapning. Med starkt vibrationsdämpande egenskaper.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

mått verktygshållare	12,7 mm
form verktygshållare	Fyrkant
bullernivå	85 dB(A)
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximala vibrationer enligt EN	6,7 m/s ²
tillverkarens beteckning	P2551
slagfrekvens	40 Hz
Längd	435 mm
maximal luftförbrukning	480 l/min
vikt	2,95 kg

Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Mejselhammare

Tillbehör

Mejsel Mått 19X178 mm	079739 19X178
Mejsel Mått 35X178 mm	079739 35X178