

Garant**GARANT Master Tap Alu maskingängtapp, DLC, G: G1/4****Beställningsdata**

Ordernummer	137310 G1/4
GTIN	4067263830634
Artikelklass	11I

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghkapacitetsgängtappar, specialutvecklade för **aluminium och icke-järnlegeringar**.
Dynamisk spiralstigning i spånkanalen för **optimal spånavgång** och **processsäkerhet**.

- **HSS-E-PM** – för **högsta möjliga eggstabilitet**.
- **Ultrajämn DLC-beläggning** som ger **slitstyrka** och **förhindrar kallsvetsning**.
- **Dynamisk spiralstigning** i spånkanalen.
- **Kort ingångsfas** form E.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Teknisk beskrivning

Gängdjup	32,9 mm
gänga	G1/4
Skaftfyrkant □	9 mm
Skärmaterial	HSS E PM
Gäng-Ø	13,16 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	19
totallängd L	100 mm
Gängstigning	1,337 mm
Antal spånspår	3

Skaftdiameter D _s	11 mm
Kärnhåls-Ø	11,8 mm
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Serie	Master Tap
Beläggning	DLC
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5156
Toleransklass	ISO 228
Skärfasform	E
Spiralvinkel	45 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Skafttolerans	h9
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	35 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	32 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
PMMA Akryl	begränsat lämplig	20 m/min	N
PA 66	begränsat lämplig	18 m/min	N
PEEK	lämplig	18 m/min	N
Cu	lämplig	18 m/min	N

CuZn	lämplig	25 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		