

Garant**GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår
Vänstergänga HSS-E-PM form C 6HX, TiAlN, M-LH: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	139255 M12
GTIN	4062406383817
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

Hötkapacitetsrullgängtapp av senaste generation, speciellt utvecklad för **användning i stålmaterial**.

- **Optimerad polyongeometri som ger reducerat vridmoment.**
- **Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.**
- **HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.**

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Teknisk beskrivning

Kärnhålsdiameter riktvärde	11,2 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Antal spånspår	8
Antal skär Z	8
Gängdjup	36 mm
Gängstigning	1,75 mm
totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	12 mm
Serie	GARANT Master
Skaftdiameter D _s	9 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
gänga	M12 LH
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	Utan
Produktslag	Rullgängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	38 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	37 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	22 m/min	N
Olja	lämplig		

vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig