

Garant**GARANT Master Tap INOX maskingängtapp, DLC, MF: 6X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	136230 6X0,75
GTIN	4067263830559
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

Högpresterande gängtapp, speciellt utvecklade för **aluminium och NE-legeringar**. **Dynamisk spiralstigning** i spånkanalen säkerställer **optimal spånevakuering** och **processtillförlitlighet**.

- **HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga eggstabilitet.**
- **Ultrajämn DLC-beläggning för slitstyrka och undvikande av kalla svetsar.**
- **Dynamisk vridning av spånkanalen**
- **Kort ingångsfas form E**

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
totallängd L	80 mm
Gängtyp	MF
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E PM
gänga	M6×0,75
Gängstigning	0,75 mm
Gängdjup	18 mm
Kärnhåls-Ø	5,2 mm
Antal spånspår	3
Norm	Verkstadsnorm

Gäng-Ø	6 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Beläggning	DLC
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	E
Spiralvinkel	45 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Färgring	gul
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	35 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	32 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
PMMA Akryl	begränsat lämplig	20 m/min	N
PA 66	begränsat lämplig	18 m/min	N
PEEK	lämplig	18 m/min	N
Cu	lämplig	18 m/min	N
CuZn	lämplig	25 m/min	N
Olja	lämplig		

vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig