

Garant**GARANT Master Tap Alu maskingängttapp, DLC, MF: 14X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132810 14X1,5
GTIN	4067263830160
Artikelklass	111

Beskrivning**Utförande:**

High-Performance gängtappar, speciellt utvecklade för **aluminium och icke-järnlegeringar**.
Extra långa spånspår och **halslängd** för användbara **gängdjup upp till 4 x D**.

- **HSS-E-PM – för hög eggstabilitet.**
- **Ultraslät DLC-beläggning som är slitstark och förhindrar kallsvetsningar.**
- **Extra lång spånrumsgometri.**

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Antal spånspår	3
Skافتfyrkant □	9 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	MF
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Kärnhåls-Ø	12,5 mm
Gängstigning	1,5 mm
Skärmaterial	HSS E PM
Skaftdiameter D _s	11 mm
gänga	M14x1,5
Norm	Verkstadsnorm

Gängdjup	56 mm
Gäng-Ø	14 mm
Beläggning	DLC
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 4xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	35 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	32 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	20 m/min	N
PMMA Akryl	begränsat lämplig	20 m/min	N
PA 66	begränsat lämplig	18 m/min	N
PEEK	lämplig	18 m/min	N
Cu	lämplig	18 m/min	N
CuZn	lämplig	25 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		

