



Handgängtappsats, obelagd, M: M18



Beställningsdata

Ordernummer	130250 M18
GTIN	4067263021995
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och färdigtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2,5 mm

totallängd L: 95 mm

Skaftdiameter D_s : 14 mm

Skaftfyrkant \square : 11 mm

Kärnhåls- \varnothing : 15,5 mm

Teknisk beskrivning

totallängd L	95 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D_s	14 mm
Gängstigning	2,5 mm
Gängdjup	36 mm

Skafftyrkant □	11 mm
gänga	M18
Skärmaterial	HSS
Kärnhåls-Ø	15,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängtyp	M
Gäng-Ø	18 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		

Stål < 900 N/mm ²	lämplig
GG(G)	begränsat lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	begränsat lämplig