



## Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Artikelklass	28R

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

### Teknisk beskrivning

Utkragningslängd $L_1$	40 mm
totallängd $L_{tot}$	210 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Passande vändskär	XD..
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Vändskärsskruv	229916 (T7; 0,8 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,9 mm
Vändskärsstorlek	06
Ø $D_3$	14 mm
Antal skär Z	4
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	48 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	39 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,87 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	13,2 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229916
------------	--------