



## LED-strålkastare med dimfunktion CONNECT, Typ: NOVA-10



### Beställningsdata

Ordernummer	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Artikelklass	07A

### Beskrivning

#### Utförande:

Scangrip CONNECT arbetslampor är baserade på CAS-systemet och är dessutom kompatibla med 18 V batterier från alla ledande elverktygstillverkare.

Batteridrivna LED-högkapacitetsstrålkastare med dimmfunktion. Höljet av formsprutat aluminiumgjutgods är extremt robust och

resistent mot kraftiga stötar och vibrationer. För användning med CAS 12 V och 18 V

Batterier, 18 V-batterier från ledande elverktygstillverkare eller direktanslutning till SCANGRIP® Strömförsörjning.

- **Med BLUETOOTH ljusstyrenhet kan du tända och släcka upp till fyra lampor och anpassa ljudflödet i fem steg till den aktuella arbetsuppgiften.**
- **Med avtagbar diffusor.**
- **Integrerat bärhandtag och ny stativfot för flexibel uppriktning samt direktmontering på SCANGRIP®-stativet eller med magnethållare.**

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Lamporna levereras exkl. batteri och laddare.

#### OBS!:

Passande batterier, laddare och nätdelar för kabelbunden strömförsörjning finns under 073870 - 073890 och 081249.

## Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	0
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
totalhöjd	290 mm
totallängd	305 mm
ljusflöde	1000 - 10000 lm
Batterityp	Litiumjon
total bredd	125 mm
Produktslag	Strålkastare