

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269986 25/11
GTIN	4067263787006
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	16 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	DC.. 11T3..
ISO-kod hållare	A25R SDUCR/L11
totallängd L	200 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	31 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

