

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A10K SDUCR/L07
Mittförskjutning L ₃	7 mm
totallängd L	125 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Huvudängd L ₁	20 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Spännhöjd L ₂	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

