

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L ₁	20 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L ₃	7 mm
totallängd L	125 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A10K SDUCR/L07
Skaftdiameter D _s	10 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	13 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

