

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	36 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Mittförskjutning L ₃	13 mm
totallängd L	200 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A20R SDUCR/L11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

