



Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm



Beställningsdata

Ordernummer	221900 25/2
GTIN	2050002058439
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggor för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	25 mm
Vändskärsskruv	229917 (T15; 2,1 Nm)
totallängd L _{tot}	200 mm
Skaftdiameter D _s h6	25 mm
Utkragningslängd L ₁	50 mm
Ø D ₃	10 mm
Vändskärsstorlek	09
maximalt sågdjup a _{p max}	1,5 mm
Passande vändskär	XD..
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	35 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	1,55 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	9,3 mm
Inställningsvinkel κ	13 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229917
------------	--------