

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 14mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268409 14 |
| GTIN | 4067263802259 |
| Artikelklass | 21X |

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Passande vändskär | ZCMX 07.. |
| Skaftlängd L _s | 45 mm |
| Ø d ₂ | 20 mm |
| Nominell Ø D | 14 mm |
| Utkragningslängd L _A | 38,5 mm |
| Skrivsats förvändskär | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) |
| Effektiv längd L ₁ | 31,5 mm |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Skaftdiameter D _s | 16 mm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|------------------------------|-----------|
| Skrivsats förvändskär Typ 40 | 269028 40 |
|------------------------------|-----------|