

**Garant****ZCMX 070302, Sort: HUZ310**

## Beställningsdata

Ordernummer	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Artikelklass	21E

## Beskrivning

ZCMX 070302 HUZ310 Sort: HUZ310  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm  
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 200 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 - 600 m/min
Matning borrarning	0,03 - 0,3 mm
Sort	HUZ310
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	N
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
ISO-kod vändskär	ZCMX 070302
passande till verktygsdiameter $D_c$	14 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning