


Garant**ZCMX 070302, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 070302 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrhning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Primäranvändning	N
ISO-kod vändskär	ZCMX 130404
Beläggning	PVD
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HBZ310
Antal byten/skär	2

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Matning borrar	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
passande till verktygsdiameter D_c	14 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning