

**Garant****GARANT Master eco klämsvarvållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250629 20/11
GTIN	4067263122142
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DN.. 1104..
total längd L	125 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Underläggsplatta	269007 1
Serie	Master Eco
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2020K11
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 3
Klamp, skruv, fjäder	259036 23
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm

Skafthått	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 3	259027 3
Underläggsplatta Typ 1	269007 1