

Garant**GARANT Master eco klämsvarvhållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251915 20/08
GTIN	4067263122357
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259033 6
Serie	Master Eco
Huvudängd L ₁	35 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 9
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 26
Passande vändskär	WN.. 0804..
ISO-kod hållare	DWLNLR/L 2020K08
Funktionsbredd L ₄	25 mm

totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare