

**Garant****Planförsänkare, DIN för kärnhål, obelagd, Försänkdiameter D1 × tappdiameter D2: 10X4,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	156220 10X4,2
GTIN	4045197087928
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

**Treskärig**, spiralformad försänkare med fast styrtapp för gängkärnhål.

**Användningsdata:**

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar med spår ISO 1207 (DIN 84).

Försänkarens styrtapp passar endast i gängkärnhål.

**Teknisk beskrivning**

Försänkar-Ø	10 mm
förborningshål-Ø	4,2 mm
Antal skär Z	3
tapp-Ø	4,2 mm
För skruvstorlek	M5
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
totallängd L	80 mm
Steghöjd L <sub>1</sub> 1. steg 1 med fas	18 mm
Spetsvinkel	180 grad
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Produktslag	Planförsänkare

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		