

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	9 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
totallängd L	80 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	Master Eco
ISO-kod hållare	SCLCR/L 1616F09
Skruvsats för vändskär	269028 28
Skaftmått	16 mm
Norm	DIN ISO 5610

Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare