

**Garant****RPKW 10T3MOT, HB7605, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212036 HART
GTIN	4062406390327
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

**Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.**

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1$  mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får  $a_p = 2,5$  mm inte överskridas.

Matning  $f_z$  per tand: 0,2 mm

ISO-kod vändskär: RPKW 10T3MOT

Typ: HÅRD

**Teknisk beskrivning**

Typ	HÅRD
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RPKW 10T3MOT
Sort	HB7605
Matning $f_z$ per tand	0,2 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 50 HRC	lämplig	120 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	70 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	55 m/min	H
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		