


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Skaftmått	25 mm
Underläggsplatta	269007 1
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2525H11
totallängd L	100 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 7
Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Huvudängd L ₁	30 mm

Skruvsats förvändskär	269023 3
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare