


**Garant****GARANT Master Eco svarvhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	VC.. 1103..
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 1616X11
totallängd L	85 mm
Skruvsats förvändskär	269023 1
Skaftmått	16 mm
Norm	Verkstadsnorm

Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare