

**Garant****GARANT Master eco klämsvarvållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta	269007 1
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	Master Eco
ISO-kod hållare	SDJCR/L 1616H11
Skaftmått	16 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruv för underläggsplatta	269013 6
Skruvsats för vändskär	269023 3

totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare