

Garant**XNEX 080608, HU7710, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

Dubbelsidig 2x3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för **hörnfräsoperationer**.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,15 mm
Hörnradie	0,8 mm
Vändskärstjocklek S	6.35 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080608
Sort	HU7710
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1320 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		