


Garant**XNEX 080608, HB735, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidig 2x3-skärs hårdmetallvändskärspatta för **hornfräsoperationer**.

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Typ	UNI
Vändskärstjocklek S	6.35 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080608
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		