

Garant**ZCMX 09T302, Sort: HUZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 09T302 HUZ310 Sort: HUZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	ZCMX 09T302
Beläggning	obelagd
Antal byten/skär	2

Matning borrarving	0,03 - 0,3 mm
Sort	HUZ310
Skärmaterial	HM
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
passande till verktygsdiameter D_c	18 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning