

Garant**ZCMX 09T302, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 09T302 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borring: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Primäranvändning	N
Matning borring	0,03 - 0,3 mm

Beläggning	PVD
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T304
Sort	HBZ310
Skärförhållande	kontinuerligt
passande till verktygsdiameter D_c	18 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning