

Garant**ZCMX 130402, Sort: HUZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 130402 HUZ310 Sort: HUZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Hörnradie	0,2 mm
Matning borrarning	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Sort	HUZ310
Antal byten/skär	2

ISO-kod vändskär	ZCMX 130402
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Beläggning	obelagd
passande till verktygsdiameter D_c	25 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning