

Garant**ZCMX 130402, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 130402 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Sort	HBZ310
Beläggning	PVD
Matning borrarning	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min

ISO-kod vändskär	ZCMX 130402
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Skärmaterial	HM
passande till verktygsdiameter D_c	25 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning