

Garant**ZCMX 130404, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Artikelklass	21K

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Beläggning	PVD
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	ZCMX 130404
Antal byten/skär	2
Matning f Svarvning	0,05 - 0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Primäranvändning	N
Sort	HBZ310
Hörnradie	0,4 mm
Matning f Boring	0,03 - 0,3 mm

passande till verktygsdiameter D_c

25 mm

Produktlag

Vändskär för svarvning