


Garant**CNMG 160612, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160612 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
spån-brytare	VM
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärmaterial	HM
Hörnradie	1,2 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning