


Garant**CNMG 120416, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120416 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	VM
ISO-kod vändskär	CNMG 120416
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a _p	0,5 - 4 mm
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning