

Garant**ZCMX 130404, Sort: HUZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268443 HUZ310
GTIN	4062406392727
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 130404 HUZ310 Sort: HUZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Sort	HUZ310
Matning borrarning	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm

Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	ZCMX 130404
Primäranvändning	N
Beläggning	obelagd
passande till verktygsdiameter D _c	25 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning