

**Garant****KNUX 160405R, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	M
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
spån-brytare	VM
spån brytare	2,2 mm
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Sort	HB7130-2
Hörnradie	1 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning

