

**Garant****ZCMX 130408, Sort: HBZ030**

## Beställningsdata

Ordernummer	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Artikelklass	21E

## Beskrivning

### Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvarvningstillämpningar.

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	ZCMX 130408
Matning f Svarvning	0,1 - 0,3 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 200 m/min
Matning f Borring	0,03 - 0,12 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HBZ030
Beläggning	CVD

Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
passande till verktygsdiameter $D_c$	25 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning