

Garant**TNMG 160408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Artikelklass	21G

Beskrivning

TNMG 160408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

spån-brytare	VS
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Sort	HB7130-2
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning