

Garant**CCMT 09T308, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Artikelklass	21G

Beskrivning

CCMT 09T308 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7130-2
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	VS

Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning