

Garant**SCMT 120408, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 120408 HB7130-2 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7130-2
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Beläggning	belagd

ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning