

**Garant****TCMT 110208, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Artikelklass	21G

### Beskrivning

TCMT 110208 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Antal byten/skär	3
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110208
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning