


**Garant****CNMG 09T308, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 09T308 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VS
Skärmaterial	HM

Sort	HB7140-2
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Antal byten/skär	4
Beläggning	belagd
Skärförhållande	krävande intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning