

**Garant****Maskin-gängtapp gjutjärn, Nitrerad, M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	132500 M6
GTIN	4045197071781
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

Med raka spånspår och kort skärfas (2–3 gängor).

**Förklaringstext:**

4 skäreggar (fr.o.m. strl M5).

4 spår (fr.o.m. strl M5).

Särskilt slitstark genom de nitrerade ytorna (13 2500).

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	4
Gäng-Ø	6 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	1 mm
Kärnhåls-Ø	5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrcant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	18 mm

Gängtyp	M
gänga	M6
Beläggning	Nitrerad
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
GG	lämplig	13 m/min	K
GGG	mindre lämplig	9 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		