

Garant**CNMG 120408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Antal byten/skär	4
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
Sort	HB7140-2
Primäranvändning	M
Tolerans	M
Skärmaterial	HM

spån-brytare	VM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning