

Garant**DNMG 110404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7140-2

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Produktslag	Vändskär för svarvning