

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	4
Sort	HB7140-2
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min

Skärförhållande	krävande intermittent
ISO-kod vändskär	DN.G 110408
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	VM
Tolerans	M
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning