

**Garant****Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 215101 40/4   |
| GTIN         | 4062406394738 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden. Kan i kombination med vändskärspatta 215117 UNI användas som **högmatningsfräs**.

**Användningsdata:**

Med dubbelsidiga treskärspattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärspattor XNEX0806..

**Högmattning.****OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Skruvsats för vändskär        | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
| Passande vändskär             | XNEX 0806..             |
| Antal skär Z                  | 4                       |
| maximalt sågdjup $a_{p \max}$ | 4 mm                    |
| total längd $L_{\text{tot}}$  | 40 mm                   |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| FästhålsØ             | 16 mm        |
| Skär-Ø D <sub>c</sub> | 40 mm        |
| Skaftutförande        | med hål      |
| Inställningsvinkel κ  | 90 grad      |
| Fräsanvändning        | Hörnfräsning |
| Skärdelning           | Oregelbunden |
| Invändig              | ja           |
| Verktygsbyte          | PowerCard    |
| Produktslag           | Hörnfräs     |

---

## Tillbehör

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1 | 219798 1 |
|-------------------------------------|----------|