

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7140-2
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,8 mm

spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning