

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden. Kan i kombination med vändskärspatta 215117 UNI användas som **högmatningsfräs**.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärspattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärspattor XNEX0806..

Högmatning.**OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XNEX 0806..
Antal skär Z	5
totallängd L _{tot}	40 mm
FästhålsØ	22 mm
Skruvsats för vändskär	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Skär-Ø D_c	50 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm
Skåftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktysbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1	219798 1
-------------------------------------	----------