

**Garant****DC.T 11T302, Sort: HB730-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Skärhastighet $v_c$ primär användning	35 - 230 m/min
Beläggning	Nano-PVD
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning $f$	0,15 - 0,35 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB730-1
Skärmaterial	VHM

Tolerans	MF
spån-brytare	XUM
Primäranvändning	UNI
Produktslag	Vändskär för svarvning